

# LISA UV



#### LISA UV – der innovative SAK<sub>254</sub>-Sensor von TriOS

Langlebige und energiesparende UV-LED-Technologie und ein robustes Design sind die zentralen Merkmale von LISA UV. Wie alle TriOS-Sensoren verwendet auch LISA nanobeschichtete Fenster in Kombination mit einer Druckluftspülung, um lange Einsatzzeiten ohne Reinigung zu erzielen.

Das innovative TriOS G2-Interface ermöglicht eine schnelle und einfache Integration des Sensors in bestehende Prozessleitsysteme oder externe Datenlogger. Neben der integrierten Netzwerkschnittstelle gibt es LISA mit digitalem oder analogem Ausgang.

Die Konfiguration des Sensors erfolgt mittels einfacher Bedienung über jeden handelsüblichen Webbrowser über PC, Tablet oder Smartphone. Die optische Pfadlänge kann durch verschiedene Adapterstücke an die Anwendung angepasst werden. Über einen zweiten Messkanal wird eine automatische Trübungskompensation durchgeführt.

LISA UV kann über eine applikationsspezifische Korrelation für die direkte Ausgabe von CSBeq, BSBeq, TOCeq und UVT konfiguriert werden. LISA UV – modernste Messtechnik mit geringen Investions- und Betriebskosten.

#### Vorteile

- · Ohne Probennahme und Probenaufbereitung
- Verzögerungsfrei
- · Ohne Reagenzien
- · Optische Fenster mit Nanobeschichtung
- · LED-Technologie

#### Anwendungsgebiete

- Kläranlagen
- Umweltmonitoring
- Trinkwasser
- Überwachung von UV-Desinfektionsanlagen



#### Messbereiche der verschiedenen Parameter in Abhängigkeit von der Pfadlänge

Para-	Para-		Messbereich *						
meter	Einheit	1 mm	2 mm	5 mm	10 mm	20 mm	50 mm	100 mm	
SAK <sub>254</sub>	1/m	51500	2,5750	1300	0,5150	0,2575	0,130	0,0515	
CSB <sub>eq</sub> **	mg/L	82200	41100	1,5440	0,8220	0,4110	0,1545	0,0822	
BSB <sub>eq</sub> **	mg/L	2,5700	1,25350	0,5140	0,2570	0,12535	0,0515	0,0257	
DOC <sub>eq</sub> **	mg/L	3880	1,5440	0,6175	0,390	0,1545	0,0620	0,039	
TOC <sub>eq</sub> **	mg/L	3880	1,5440	0,6175	0,390	0,1545	0,0620	0,039	
Turb <sub>530</sub>	FAU ***	204000	101400	4420	2200	8,885	0,440	0,220	
TSS <sub>eq</sub> ****	mg/L	202000	101000	4400	2200	1100	0,440	0,220	
AbsAU <sub>254</sub>	AU ****	0,0051,5	0,0051,5	0,0051,5	0,0051,5	0,0051,5	0,0051,5	0,0051,5	
AbsAU <sub>530</sub>	AU ****	0,0050,5	0,0050,5	0,0050,5	0,0050,5	0,0050,5	0,0050,5	0,0051,5	
Abs <sub>254</sub>	1/m	51500	2,5750	1300	0,5150	0,2575	0,130	0,0515	
Abs <sub>530</sub>	1/m	5500	2,5250	1100	0,550	0,2525	0,110	0,055	
Trans <sub>254</sub>	%	398,8	398,8	398,8	398,8	398,8	398,8	398,8	
Trans <sub>530</sub>	%	398,8	398,8	398,8	398,8	398,8	398,8	398,8	

<sup>\*</sup> Unter Laborbedingungen

### Technische Spezifikationen

Messtechnik	Lichtquelle	2 LED (254 nm, 530 nm)		
	Detektor	Photodiode		
Messprinzip		Attenuation, Transmission		
Optischer Pfad		0,3 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm, 100 mm		
Parameter		SAK <sub>254</sub> , CSB <sub>eq</sub> , BSB <sub>eq</sub> , TOC <sub>eq</sub> , UVT, Turb <sub>530</sub>		
Messbereich		Siehe Parametertabelle oben		
Wiederholpräzision		0,2 %		
Trübungskompensation		bei 530 nm		
Datenlogger		~ 2 MB		
Reaktionszeit T100		4 s		
Messintervall		≥ 2 s		



<sup>\*\*</sup> Bezogen auf KHP (100 mg CSB-Standardlösung entsprechen 85 mg/L KHP)

<sup>\*\*\*</sup> Formazin Attenuationseinheit

<sup>\*\*\*\*</sup> Bezogen SiO<sub>2</sub>

<sup>\*\*\*\*</sup> Einheit des Absorptionsmaßes

## LISA UV

Gehäusematerial		Edelstahl (1.4571/1.4404) oder Titan (3.7035)		
Abmessungen (L x Ø)		300 mm x 48 mm (bei 10 mm Pfad)	~ 11.8" x 1.9" (bei 10 mm Pfad)	
Gewicht	VA	~ 2,3 kg (bei 10 mm Pfad)	~ 5.1 lbs (bei 10 mm Pfad)	
	Ti	~ 2,1 kg (bei 10 mm Pfad)	~ 4.6 lbs (bei 10 mm Pfad)	
Interface	digital	Ethernet (TCP/IP)		
	uigitai	RS-232 oder RS-485 (Modbus RTU)		
	analog	4 20 mV, max. Last: 500 Ohm		
Leistungsaufnahme		≤ 1 W		
Stromversorgung		12 – 24 VDC (± 10 %)		
Betreuungsaufwand		≤ 0,5 h/Monat (typisch)		
Kalibrier-/Wartungsintervall		24 Monate		
Systemkompatibilität		Modbus RTU oder: Analogausgang (4 20 mA)		
Garantie		1 Jahr (EU & USA: 2 Jahre)		

#### **INSTALLATION**

	mit SubConn	30 bar	~ 435 psi	
Max. Druck	mit festem Kabel	3 bar	~ 43.5 psi	
	in Durch- flusseinheit	1 bar, 24 L/min	~ 14.5 psi, 2 to 4 L/min	
Schutzart		IP68		
Probentemperatur		+2+40 °C	~ +36 to +104 °F	
Umgebungstemperatur		+2+55 °C +2+40 °C für angegebene Mess- genauigkeit	~ +36 to +131 °F ~ +36 to +104 °F	
Lagertemperatur		-20+80 °C	~ -4 to +176 °F	
Anströmgeschwindigkeit		0,110 m/s	~ 0.33 to 33 fps	

